

Компактен цилиндър ADVU-1/2"- -A-P-A

Специф. Номер: 160570

FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с външна резба


Гайката за резбата на буталния прът се доставя.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 12 "
Диаметър на буталото	1/2"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	17.4 ... 145 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Енергия на удара в крайните позиции	0.0516 J
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	11 lbf
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	15 lbf
Движеща се маса при 0 mm ход	0.282 oz
Допълнително тегло на 10 mm ход	0.529 oz
Основно тегло при 0 mm ход	3.069 oz
Допълнителна маса за 10 mm ход	0.071 oz
Пневматичен извод	UNF10-32
Работно налягане [psi]	17.4 ... 145 psi
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на динамичните уплътнения	TPE-U(PU) NBR
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав