

# Компактен цилиндър ADVULQ-2"- -P-A

Специф. Номер: 160586

FESTO


за безконтактно отчитане. Осигурен с/у превъртане чрез квадратен бутален прът. Бутален прът с вътрешна резба.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 12 "
Диаметър на буталото	2"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	двойнодействащ
Край на буталния прът	вътрешна резба
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	квадратен бутален прът
Работно налягане	11.6 ... 145 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,057 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,178 N
Движеща се маса при 0 mm ход	112 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	16 g
Основно тегло при 0 mm ход	560 g
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Работно налягане [psi]	11.6 ... 145 psi
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на динамичните уплътнения	TRF-U(PU) NBR
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав