

Компактен цилиндър ADVULQ-3"- P-A

Специф. Номер: 160588

FESTO


за безконтактно отчитане. Осигурен с/у превъртане чрез квадратен бутален прът. Бутален прът с вътрешна резба.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 0.04 ... 16 " |
| Диаметър на буталото | 3" |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Край на буталния прът | вътрешна резба |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща | квадратен бутален прът |
| Работно налягане | 8.7 ... 145 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на околната среда | -4 ... 176 °F |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 2,827 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 3,016 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 307 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 25 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 1,772 g |
| Пневматичен извод | NPT1/8-27 |
| Работно налягане [psi] | 8.7 ... 145 psi |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TRF-U(PU) NBR |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |