

# Компактен цилиндър AEVU-2 1/2"-P-A

Специф. Номер: 160607

FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Ход   | 0.2 ... 1 "   |
| Диаметър на буталото                              | 2 1/2"  |
| Демпфериране                                      | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие                               | еднодействащ натискащ                                 |
| Край на буталния прът                             | вътрешна резба  |
| Работно налягане                                  | 8.7 ... 145 Psi                                       |
| Работна среда                                     | филтриран сгъстен въздух                              |
| Клас на корозионна устойчивост КВК                | 2   |
| Температура на околната среда                     | -4 ... 176 °F   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред             | 1,799 N   |
| Движеща се маса при 0 mm ход                      | 134 g   |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                   | 16 g  |
| Основно тегло при 0 mm ход                        | 1,059 g   |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                    | 28 g  |
| Пневматичен извод                                 | NPT1/8-27   |
| Работно налягане [psi]                            | 8.7 ... 145 psi                                       |
| Информация за материала на капака                 | Алуминиева сплав                                      |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPU-U(PU)<br>NBR                                      |
| Информация за материала на буталния прът          | високолегирана стомана                                |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра   | Алуминиева сплав                                      |