

Компактен цилиндър AEVUZ-5/8"- -P-A

Специф. Номер: 160621

FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 0.2 ... 1 " |
| Диаметър на буталото | 5/8" |
| Демпфериране | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи |
| Принцип на действие | еднодействащ издърпващ |
| Край на буталния прът | вътрешна резба |
| Работно налягане | 18.8 ... 145 Psi |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -4 ... 176 °F |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 81 N |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 12 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 4 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 89 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 72 g |
| Пневматичен извод | UNF10-32 |
| Работно налягане [psi] | 18.8 ... 145 psi |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на динамичните уплътнения | TPU-U(PU) NBR |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |