

Компактен цилиндър AEVUZ-1 5/8"- -P-A

Специф. Номер: 160625

FESTO

за безконтактно отчитане.

Бутален прът с вътрешна резба.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.2 ... 1 "
Диаметър на буталото	1 5/8"
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Край на буталния прът	вътрешна резба
Работно налягане	11.6 ... 145 Psi
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	636 N
Движеща се маса при 0 mm ход	63 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	9 g
Основно тегло при 0 mm ход	433 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	15 g
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Работно налягане [psi]	11.6 ... 145 psi
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на динамичните уплътнения	TPU-U(PU) NBR
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав