

Линейно задвижване DGP-3"- -PPV-A-B



Специф. Номер: 160915

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът,
механична връзка между буталото и шейната, и двустранно
регулируемо демпфериране в крайните позиции.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013
година.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 3,000 mm
Диаметър на буталото	3"
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране Демпфер, твърда характеристика
Направляваща	Основна направляваща
Принцип на задвижване	(шлиц)
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	85 mm
Пневматичен извод	NPT1/2-14