


Кръгъл цилиндър CRDG-12- -P-A

Специф. Номер: 160980

FESTO

корозионноустойчив
за безконтактно отчитане, с еластични демпфериращи пръстени в
крайните позиции.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012
година.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 200 mm
Диаметър на буталото	12 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 6432
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	51 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	68 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	4 g
Основно тегло при 0 mm ход	80 g
Тип на закрепване	по избор: с външна резба с принадлежности
Пневматичен извод	M5
Информация за материала на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема