



# Кръгъл цилиндър CRDG-63- -P-A

Специф. Номер: 160987

FESTO

корозионноустойчив  
за безконтактно отчитане, с еластични демпфериращи пръстени в  
крайните позиции.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012  
година.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 500 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Според стандарта	ISO 6431
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,682 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,870 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	41 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,964 g
Тип на закрепване	по избор: с външна резба с принадлежности
Пневматичен извод	G3/8
Информация за материала на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема