


# Преобразувател на налягане PENV-A-W-12-LCD-RB

Специф. Номер: 161056

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Аналогов изход	0 - 10 V 4 - 20 mA
Електрически изход	11-пинов Щекер
Клас на защита	IP65
Пневматичен изход	G1/8
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пиезорезистивен сензор за налягане с дисплей
Обхват за настройка, гранична стойност	0.2 ... 12 bar
Обхват за настройка на хистерезиса [bar]	0.02 ... 9 bar
обхват на работното напрежение DC	15 ... 30 V
Макс. ток на изхода	5,000 mA
Превключващ изход	PNP
Работна среда	филтриран състен въздух, филтрация 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	270 g
Измервателен обхват на налягането	0 ... 12 bar
Точност FS	1 %
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с шина
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на корпуса	PC