

Многопозиционен цилиндър ADVUP-63- -P-A

Специф. Номер: 161149

FESTO

конфигурируем. За разпознаване на позицията, с вътрешна резба на буталния прът.


При този продукт фланцовото закрепване FUA-... Може да се монтира само на крайния капак. Гайката за буталния прът е включена.

При този продукт в зависимост от конфигуриратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне



Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Ход	1 ... 2,000 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Възможен ход за последната позиция на цилиндъра	1 ... 1,000 mm
Възможен ход за междинната позиция на цилиндъра	1 ... 300 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	вътрешна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Макс. брой междинни позиции	5
Макс. сбор от отделните ходове	2,000 mm
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	S6: Термоустойчиви уплътнения max. 150 °C Издърпващ
Работно налягане	0.9 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,682 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,870 N
Тип на закрепване	по избор: с принадлежности с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана