


# Многопозиционен комплект DPVU-40

Номер на част: 161198

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                        |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Размер                             | 40                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                  |
| Температура на околната среда      | -40 °C...150 °C                 |
| Тегло на продукта                  | 155 g                           |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS             |
| Материал на фланеца                | Алуминиева ковка сплав          |
| Материал на винтовете              | Стомана<br>поцинковани          |
| Материал цилиндричен щифт          | Стомана<br>поцинкован           |