


Многопозиционен комплект DPVU-63

Номер на част: 161200

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	372 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на фланеца	Алуминиева ковка сплав
Материал на винтовете	Стомана поцинковани
Материал цилиндричен щифт	Стомана поцинкован