

# Кабел на енкодера NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V4

Специф. Номер: 1617287

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 75 °C
Температура на околната среда	-50 ... 80 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	ширмован 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	8.2 mm
Дължина на кабела	15 m
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)