

Кабел на енкодера NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4

Специф. Номер: 1617291

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 75 °C
Температура на околната среда	-50 ... 80 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	100 mm
Структура на кабела	ширмован 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Диаметър на кабела	8.2 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)