


Електромагнитен разпределител MN1H-2-3/4-MS-NPT

Номер на част: 161730

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Мембранен вентил
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	3/4 NPT
Номинален диаметър	20 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Ръчно задействане	фиксиране с принадлежности с бутон
Посока на потока	не е реверсивна
Флуид	филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Вид управление	предуправляем
Налягане на флуида	0.5 бар...10 бар
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала винт	1.4301
Тегло на продукта	1100 g
Клас защита	IP65