


# Електромагнитен разпределител MN1H-2-1 1/2-MS-NPT

Номер на част: 161735

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност   |
|--------------------------------------|--|
| Конструктивна структура              | Мембранен вентил   |
| Принцип на уплътняване               | променлив  |
| Монтажно положение                   | произволно   |
| Начин на закрепване                  | Вграждане проводник  |
| Присъединяване арматура              | 1 1/2 NPT  |
| Номинален диаметър                   | 40 mm  |
| Функция на разпределител             | 2/2 затворен моностабилен  |
| Ръчно задействане                    | фиксиране с принадлежности с бутон                                       |
| Посока на потока                     | не е реверсивна  |
| Флуид                                | филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm                       |
| Функция отработен въздух             | не може да се дроселира  |
| Начин на връщане в изходно състояние | пневматична пружина  |
| Вид управление                       | предуправляем  |
| Налягане на флуида                   | 0.5 бар...10 бар   |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C   |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C   |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Материал на винтовете                | високолегирана стомана, неръждаема                                       |
| Номер на материала винт              | 1.4301   |
| Тегло на продукта                    | 2600 g   |
| Клас защита                          | IP65   |