

Закрепване HZF-40

Номер на част: 161808

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	142 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована