

Въртящ фланец SZF-25

Номер на част: 161820

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	30 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована