

# Лагерна опора CRLNG-50

Номер на част: 161842

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Макс. капацитет на натоварване	2.5 kN
Тегло на продукта	281 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	електрополиран високолегирана стомана
Материал на лагера	Пластмаса