

Цапфа CRZNG-40

Номер на част: 161853

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % теглово съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	285 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема