

Фланец CRFV-63

Номер на част: 161861

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	63
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Тегло на продукта	367 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема