

**Фланец**  
**CRFBN-20/25**  
Номер на част: 161865

**FESTO**



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	20/25
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	52 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема