

Електромагнитен разпределител JMN2DH-5/2-D-01-S-230AC

Специф. Номер: 161901

FESTO

По ISO 15407-1, с магнитни бобини и ръчно помощно задействане, без щекери.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен-доминиращ
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	26 mm
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP65
Номинален размер	8 mm
Растерен размер	27 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 15407-1 VDMA 24563
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предупредление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	реверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Време за превключване, реверсирано	18 ms
Време за превключване, реверсирано (доминиращо)	16 ms
Характеристика на бобината	230 V AC: 60 Hz, сила на опън: 2 VA
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен Вакуум
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Управляващ флуид	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	320 g
Електрически извод	Щекер по DIN 43650 Форма C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Извод, пилот 82/84	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1 Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1 Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1 Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1

Белег	Стойност
	Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1 Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 26 mm по ISO 15407-1 Свързваща плоча размер 01 по VDMA 24563
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка