


# Електромагнитен разпределител JMN2DH-5/2-D-02-110AC

Специф. Номер: 161914

FESTO

По ISO 15407-1, с магнитни бобини и ръчно помощно задействане, без щекери.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност  |
|---|---|
| Разпределителна функция                         | 5/2 бистабилен-доминиращ                                      |
| Тип на задействане                              | електрически  |
| монтажна ширина                                 | 18 mm   |
| Стандартен номинален дебит                      | 500 l/min   |
| Работно налягане                                | 2 ... 10 bar  |
| Конструкция                                     | Плунжерен   |
| Клас на защита                                  | IP65  |
| Разрешение                                      | Germanischer Lloyd  |
| Номинален размер                                | 6 mm  |
| Растерен размер                                 | 19 mm   |
| Функция-изходящ въздух                          | дроселируем   |
| Принцип на уплътняване                          | мек   |
| Монтажна позиция                                | по избор  |
| Отговаря на стандарта                           | VDMA 24563  |
| Ръчно задействане                               | с принадлежности, с фиксация                                  |
| Тип управление                                  | с предупредление  |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух          | вътрешно  |
| Посока на протичане                             | неревърсивен  |
| Време за превключване, реверсирано              | 16 ms   |
| Време за превключване, реверсирано (доминиращо) | 16 ms   |
| Характеристика на бобината                      | 110 V AC: 50 Hz, сила на опън: 2 VA                           |
| Работна среда                                   | филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2   |
| Температура на средата                          | -10 ... 50 °C   |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 50 °C   |
| Тегло на продукта                               | 210 g   |
| Електрически извод                              | Щекер<br>по DIN 43650<br>Форма С                              |
| Тип на закрепване                               | с проходен отвор  |
| Извод, пилот 12/14                              | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Извод, пилот 82/84                              | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Пневматичен извод 1                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Пневматичен извод 2                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Пневматичен извод 3                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Пневматичен извод 4                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Пневматичен извод 5                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                       |
| Информация за материала на уплътненията         | NBR   |
| Информация за материала на корпуса              | Алуминиева отливка  |