


# Свързващ кабел KVIA-MPYE-5

Специф. Номер: 161984

FESTO

за пропорционални вентили



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	297 g
Електрически извод	Щекер прав/ доза права
обхват на работното напрежение AC	$\leq 250$ V
Допустим товарен ток	1 A
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	6.2 mm
Структура на кабела	4x0,25
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Бронз посребрен или позлатен