

Плосък цилиндър DZH-1 1/4"- -PPV-A

Специф. Номер: 16257

FESTO

осигурен срещу превъртане, за безконтактно отчитане, с
двустранно регулируемо демпфериране в крайните позиции.
различни възможности за закрепване с и без допълнителни елементи.



Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.04 ... 40 "
Диаметър на буталото	1 1/4"
max. ъглово отклонение на буталния прът +/-	1.7 deg
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Овално бутало
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	19 mm
Max. въртящ момент срещу превъртане	1 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	30 g
Основно тегло при 0 mm ход	500 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	1/8 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминий
Material seals	TPE-U (PU)
Material housing	Алуминий
Material piston rod	високолегирана стомана