

Филтър LF-3/4-D-5M-MAXI-A

Специф. Номер: 162624

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Фин филтър 5 µm, с предпазен кожух и автоматичен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрифуга
Макс. количество на кондензата	80 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	3,600 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,340 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC