

Елемент за подготовка на въздух FRC-1/2-D-O-MIDI-A

Специф. Номер: 162750

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител. Без манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Степен на филтрация	40 µm
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	G1/4 подготвен
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	2,600 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,350 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC