



# Сепараторен модул FRM-H-1-D-MAXI

Специф. Номер: 162795

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Въздушен разпределител с 4 извода, носач за допълнителни модули  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Монтажна позиция                                 | по избор   |
| Конструкция                                      | Свързващ модул   |
| Работно налягане                                 | 0.25 ... 16 bar  |
| Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2 | 12,300 l/min   |
| Работна среда                                    | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK               | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на складиране                        | -10 ... 60 °C  |
| Клас чистота на въздуха на изхода                | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>инертен газ |
| Температура на средата                           | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                    | -10 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                                | 776 g  |
| Пневматичен извод 1                              | G1   |
| Пневматичен извод 2                              | G1   |
| Пневматичен извод 3                              | G3/4   |
| Пневматичен извод 4                              | G1/4   |
| Материал-забележка                               | RoHS konform   |
| Material housing                                 | Цинкова отливка  |