



Фин филтър LFMA-1/2-H-A

Специф. Номер: 162815

FESTO

с филтърен патрон 0,01 µm, метален кожух.
Излиза от употреба. Доставка се до 2008



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Скала за диференциално налягане	Манометър
Входно налягане 1	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	1,100 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,120 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка