



# Фин филтър LFMB-1/2-H-A

Специф. Номер: 162818

FESTO

с филтърен патрон 1 µm, метален кожух.  
Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Скала за диференциално налягане	Манометър
Входно налягане 1	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	1,600 l/min
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	по избор: Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка
Информация за материала на чашата	Цинкова отливка