


Манометър MA-63-1-1/4-EN

Специф. Номер: 162844

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Обхват на показание [bar] | 0 ... 1 bar |
| Display range | 0 ... 14.5 psi |
| Отговаря на стандарта | EN 837-1 |
| Номинален размер на манометъра | 63 |
| Конструкция | Тръбна пружина-манометър |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Работна среда | инертен газ Неутрални течности |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.1 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 1 bar |
| Operating pressure | 0 ... 14.5 psi |
| Фактор променливо натоварване | 0.66 |
| Клас на точност на измерването | 2,5 |
| Клас на защита | IP43 |
| Температура на средата | -20 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Позиция на извода | Задна страна, централно |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Материали, контактуващи със средата | Месинг |
| Material of threaded plug | Месинг |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PS |
| Цвят на корпуса | черен |
| Тегло на продукта | 80 g |
| Забележка за работната и пилотната среди | Без ацетилен без кислород |
| Скала | Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно) |