


Присъединителна плоча PAML-CP-186-HP3-G112

Специф. Номер: 1629297

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | 186 |
| Номинален диаметър DN | 54 |
| Серия | L |
| Operating pressure MPa | 0 ... 5 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 50 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 4,500 g |
| Пневматичен извод 1 | G1 1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1 1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR |
| Material screws | Неръждаем |