



Линейно задвижване DGRL-11/16"- -PPV-A-GF-B

Специф. Номер: 162931

FESTO

за безконтактно отчитане на позицията, без бутален прът,
механична връзка между буталото и шейната, и двустранно
регулируемо демпфериране в крайните позиции.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 ... 3,000 mm
Диаметър на буталото	11/16"
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране Демпфер, твърда характеристика
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Принцип на задвижване	(шлиц)
Работно налягане	2 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	16 mm
Пневматичен извод	UNF10-32