


Ръчен разпределител ВВОН-32-G34

Специф. Номер: 1629664

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	Последователен монтаж за завиване
Стандартен номинален дебит	7,691 l/min
Номинален размер	19.3 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 12 bar
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Растерен размер	57.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Втулка-плъзгач
Тип управление	директно
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Сила на задействане	70 N
Тегло на продукта	183 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR