

Свързващ кабел KMP3-25P-22-X

Специф. Номер: 163971
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилен остров CPV.

Възможни дължини на кабела от 1 до 99м.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Електрически извод	Щекер Sub-D 25-пинов
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим товарен ток	3 A
Диаметър на кабела	12 mm
Структура на кабела	24x0,25
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Мед-сплав позлатен