


# Догонващ съединител FLSM-32-R

Специф. Номер: 164237

FESTO

за ротационно задвижване DSM.

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "СЕ-знак" са само за задвижки със сертификат.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Посока на въртене	завъртане по посока на часовниковата стрелка
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	9.96 Nm
Тегло на продукта	1,500 g
Material housing	Алуминиева сплав
Material sleeve	Закалена стомана
Material shaft	Закалена стомана