

Стандартизиран цилиндър DSN-1/2"-4"-P-B

Специф. Номер: 164365

FESTO

по DIN ISO 6432, с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения. Различни възможности за закрепване.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	101.6 mm
Диаметър на буталото	1/2"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KVK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	50.9 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	67.9 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	13 g
Пневматичен извод	M16x1,5
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-PU
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана, неръждаема