


Стоп-цилиндър STAF-50-30-P-A-K

Специф. Номер: 164881

FESTO

С подвижно рамо и вграден фланец.

Този продукт не трябва да се използва за течности. Възможно е просто модифициране до двойнодействащ цилиндър.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	30 mm
Диаметър на буталото	50 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бутален прът с лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Направляващ прът
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Работна среда	филтриран съгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Сила на удара	1,200 N
Тегло на продукта	1,810 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема