


Стоп-цилиндър STAF-80-40-P-A-R

Специф. Номер: 164894

FESTO

С ролка и вграден фланец.

Този продукт не трябва да се използва за течности. Възможно е просто модифициране до двойнодействащ цилиндър.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	80 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бутало Бутален прът с ролка
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	фланцов бутален прът
Работно налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	13,300 N
Допустима напречна сила при превключваща операция	4,000 N
Тегло на продукта	5,350 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	G1/8
Material cover	Алуминий
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material roll	Стомана