


Плосък цилиндър EZH-2,5/9-10-B

Специф. Номер: 164991

FESTO

осигурен с/у превъртане



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	10 mm
Диаметър на буталото	6 mm Еквивалентен диаметър
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бутало квадратен бутален прът
Отчитане на позицията	без
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	квадратен бутален прът
Operating pressure MPa	0.28 ... 0.6 MPa
Работно налягане	2.8 ... 6 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	10 N
Теоретична минимална сила на възвратната пружина	3 N
Теоретична максимална сила на възвратната пружина	4 N
Тегло на продукта	11 g
Тип на закрепване	с напречен отвор
Пневматичен извод	Нипел РК-3
Material cover	Алуминий
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий
Material piston rod	Мед-сплав никелиран