

Плосък цилиндър EZH-5/20-25-B

Специф. Номер: 164993

FESTO

осигурен с/у превъртане



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	25 mm
Диаметър на буталото	12 mm Еквивалентен диаметър
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Конструкция	Бутало квадратен бутален прът
Отчитане на позицията	без
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	квадратен бутален прът
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.6 MPa
Работно налягане	2.5 ... 6 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	52 N
Теоретична минимална сила на възвратната пружина	8 N
Теоретична максимална сила на възвратната пружина	10.6 N
Тегло на продукта	108 g
Тип на закрепване	с напречен отвор
Пневматичен извод	Нипел РК-3
Material cover	Алуминий
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий
Material piston rod	Стомана никелиран