


# Шумозаглушител UC-QS-6H

Специф. Номер: 165007

FESTO

от изкуствен материал



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност                                  |
|--|---|
| Монтажна позиция                         | по избор                                  |
| Размер на контейнера                     | 1   |
| Operating pressure MPa                   | 0 ... 1 MPa                               |
| Работно налягане                         | 0 ... 10 bar                              |
| Дебит към атмосферата                    | 800 l/min                                 |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Ниво на звуково налягане                 | 60 dB(A)                                  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 70 °C                             |
| Тегло на продукта                        | 1.1 g                                     |
| Пневматичен извод                        | QS-6                                      |
| Material of silencer insert              | PE  |
| Material of threaded plug                | PE  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform                              |