

Уплътнителен пръстен OL-M16

Специф. Номер: 165298

FESTO

херметично



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 16030
Размер на контейнера	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 30 bar
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-40 ... 100 °C
Опън при стайна температура	Да
Номинален притегателен въртящ момент	30 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Материал-забележка	RoHS konform