


L-съединител НРКА-L-G18-Q6-P10

Специф. Номер: 1655429

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4 mm
Tubing insertion depth	25.8 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	1.25 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	7.5 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/8
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 6 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA66-GF30
Material of threaded seal	NBR
Material sleeve	POM
Material of tubing seal	NBR