



Дросел-обратен клапан GRLA-1/4-ПК-4-В-СТ

Специф. Номер: 165649

FESTO

за дроселиране на изхода.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан |
| Пневматичен извод 1 | ПК-4 с холендрова гайка |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 260 l/min |
| Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан | 220 ... 260 l/min |
| Работно налягане | 0.3 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Монтажна позиция | по избор |
| Стандартен дебит в посоката на дроселиране б -> 0 bar | 370 l/min |
| Стандартен дебит в посоката на блокиране б -> 0 bar | 315 ... 370 l/min |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 11 Nm |
| Тегло на продукта | 44 g |
| Информация за материала на цапфата | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на регулиращия винт | Алуминиева сплав |
| Информация за материала на шарнира | Цинкова отливка |