

Манометър MA-50-16-1/4-EN-CT

Специф. Номер: 165868

FESTO

с показващ модул в bar и psi.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Обхват на показание [bar] | 0 ... 16 bar |
| Отговаря на стандарта | EN 837-1 |
| Номинален размер на манометъра | 50 |
| Конструкция | Тръбна пружина-манометър |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Работна среда | неутрални течности Неутрални газове без кислород без ацетилен |
| Работно налягане | 0 ... 16 bar |
| Фактор променливо натоварване | 0.66 |
| Клас на точност на измерването | 2,5 |
| Клас на защита | IP43 |
| Температура на средата | -20 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Позиция на извода | Задна страна, централно |
| Пневматичен извод | G1/4 |
| Materials in contact with media | Месинг |
| Информация за материала на цапфата | никелиран Месинг |
| Информация за материала на корпуса | ABS |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PS |
| Цвят на корпуса | черен |
| Тегло на продукта | 70 g |