

Спирален-шлаух PPS-6-15-1/4-CT-BL

Специф. Номер: 165872

FESTO

с 2 въртящи съединителя, полиамид (не трябва да се използва при производство на хранителни продукти).

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Работна дължина	15 m
Външен диаметър	7.8 mm
Дължина на блока	0.8 m
Вътрешен диаметър	6.2 mm
Диаметър на намотката	75 mm
Брой навивки	86
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17.2 bar
Работна среда	филтриран сгъстен въздух Вакуум
Клас на корозионна устойчивост КВК	1
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	472 g
Пневматичен извод	G1/4
Цвят	син
Информация за материала, резба	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала защита срещу изкривяване	Стомана поцинкован
Информация за материала на шлауха	РА-Р