


# Разширителен модул CMGA-E1-CO

Специф. Номер: 1680828

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Работен обхват на логически вход	20.4 ... 28.8 V
Номинално напрежение DC, захранване на логиката	24 V
Допустим обхват на напрежението за логиката	-15% - 20%
Номинално работно напрежение DC	24 V
номинален ток логическо захранване	$\leq 2$ A
Необходима мощност 24 V	$\leq 2.4$ W
Вход на интерфейса на енкодера, функция	He
Дисплей	LED
Елементи за управление	DIP превключватели Rotary coding switch
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	110 g
Дименсиониране W x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Тип на закрепване	с шина
Монтажна позиция	вертикално свободна конвекция
Bus-извод	9-пинов Sub-D
Fieldbus свързване	CANopen
Макс. скорост на предаване Fieldbus	1 Mbit/s
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform